



cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 250 V, 10 x 38 mm, ad integrazione, UL, CSA, rapido

Catalog No. BAF-20

Programma di fornitura

| | | | |
|-----------------------------------|--------|---|--|
| Assortimento | | | fusibile |
| Funzione di base | | | cartuccia fusibile |
| campo di validità | | | Bassa tensione |
| Corrente nominale d'impiego | I | A | 20 |
| Tensione nominale d'impiego | | | AC 250 V |
| Grandezza | | | 10 x 38 mm |
| Classe di funzionamento | | | ad integrazione |
| Descrizione | | | codifica a colori verde |
| Utilizzo | | | circuito per scopi generali, circuiti di illuminazione, circuiti contatore |
| Curva caratteristica d'intervento | Classe | | rapido |
| Standard/Approvazione | | | UL CSA |
| Forma | | | cilindrico |
| Materiale | | | corpo in fibra |
| Standard/Norme | | | UL 248-14 |

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile cilindrico (EC002704)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili cilindrici (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])

| | | | |
|-----------------------------------|--|----|------------|
| dimensione | | | 10x38 mm |
| tensione nominale | | V | 250 - 250 |
| tensione nominale | | | altri |
| tipo di tensione di alimentazione | | | AC |
| classe di funzionamento | | | altri |
| frequenza d'esercizio | | Hz | 45 - 62 |
| corrente nominale | | A | 20 |
| con segnalatore d'urto | | | no |
| curva d'intervento | | | M (Midget) |
| potere di interruzione | | kA | 0.2 |

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Scheda tecnica del prodotto (pdf) | http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_2011_BAF.pdf |
| Scheda tecnica del prodotto (web) | http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/supplemental/fast_acting_midget/baf.html |