

SINAMICS G120 Chemiemodul CM240NE für Betrieb mit CU240S DP-F, CU250S-2 (DP, PN, USS, CAN) ATEX-zertifizierte Kaltleiter- Auswertung, NAMUR-Klemmleiste. Bei Betrieb mit CU250S-2 ist das Zusatzkit zur CM240NE (6SL3260-4TA00-1AA6) erforderlich (Tragschienen- Montage)

## Weitere Informationen

**Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mf=ps&lc=de-WW>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com>