



Monitor di sicurezza ampliato ASIsafe, monitor di sicurezza 2 F-RO 2 circuiti di abilitazione IP20, con morsetti a vite Morsetti rimovibili uscita sicura relè tempo di reazione max. 40 ms monitor tipo 4, versione 3 impiegabile fino a categoria 4 (EN954-1) fino a PL E (EN ISO 13849-1) fino a SIL 3 (IEC 61508)

## Dati tecnici generali

<b>esecuzione del prodotto</b>		monitor di sicurezza, con funzionalità estesa
<b>Protocollo viene supportato protocollo AS-Interface</b>		Si
<b>Tipo</b>		2 circuiti di abilitazione
<b>Numero dei circuiti di abilitazione</b>		2
<b>Tempo di risposta max.</b>	ms	40
<b>esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite</b>		morsetti a vite
<b>Corrente nominale di esercizio</b>		
• AC-12, 50/60 Hz 250 V	A	3
• AC-15, 50/60 Hz		
— 115 V	A	3
— 230 V	A	3
• DC-12 (DC-1) 24 V	A	3
• DC-13 (DC-11)		
— 24 V	A	1
— 115 V	A	0,1
— 230 V	A	0,05

Codice di riferimento secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750		A
Codice di riferimento secondo EN 61346-2		F







### Condizioni ambientali






<b>temperatura ambiente</b>		
• durante l'esercizio	°C	-20 ... +60
• durante l'immagazzinaggio	°C	-30 ... +70
<b>grado di protezione IP</b>		IP20


### Dati meccanici

<b>larghezza</b>	mm	45
<b>altezza</b>	mm	108
<b>profondità</b>	mm	120
<b>Tipo di fissaggio</b>		viti/guida profilata

### Certificati/ Approvazioni

<b>General Product Approval</b>	<b>EMC</b>	<b>Functional Safety/Safety of Machinery</b>	<b>Declaration of Conformity</b>
 CSA	 UL		 RCM
		 <a href="#">Type Examination Certificate</a>	 EG-Konf.

<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Shipping Approval</b>
<a href="#">Miscellaneous</a>	 ABS
	 BUREAU VERITAS
	 LRS
	 PRS
	 RINA

<b>Shipping Approval</b>	<b>other</b>
 RMRS	<a href="#">Confirmation</a>

### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**


<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3RK1105-1BE04-2CA0>

**Generatore CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RK1105-1BE04-2CA0>



Ultima modifica:

15/05/2020